


○ S92-655IJ デザイン テンプレート 白カップ用テンプレート

S92-655IJCP (インジェクションカップ白)



カップイメージ



- 「塗りの線は0.1mm以上」ですか?
- 「抜きの線は0.35mm以上」ですか?
- 「オブジェクト間の隙間は0.35mm以上」ですか?

デジカップ デザイン 注意点

- ①データは CMYK で作成してください。(配置画像含む)
- ②配置画像は実寸で 300dpi~360dpi が推奨となります。
- ③線の太さは「塗り線 0.1mm 以上」「抜き線 0.35mm 以上」をお願いします。
- ④オブジェクト間の隙間は 0.35mm 以上が推奨となります。
- ⑤フォントもポイント数に関わらず上記寸法が基準となります。(アウトライン必須)

デジカップ 入稿 の流れ

- ①出力用データは、アートボードの「デザイン範囲」のみ保存してください。
- ②出力用データは「ファイル形式」を「PDF」、規格を「PDF/X-4」で保存してください。
- ③「PDF/X-4 (pdf データ)」と「ai データ」の2つのデータをお送りください。
- ④(入稿データのファイル名は全て「半角英数字」にしてください)
(リンクデータがある場合はリンクデータも必要です)